



Rohová fréza HELI3MILL, válcová stopka, Ø DC / počet břitů Z: 40/4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	226488 40/4
GTIN	7291075313369
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	79 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	357,26 mm
Celková délka L _{celk.}	130 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	75 mm
Řada	HELI3MILL
Vrtací kruhové frézování a _p	4 mm
Ø D ₃	35,6 mm
Počet břitů Z	4
Ø břitu D _c	40 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TD..1505..
Délka vyložení L_1	30 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,1 stupeň
Označení výrobce	HM390 ETD D040-4-C32-15
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 1	229696 1
---------------------------------------------------	----------