

**Rohová fréza HELI3MILL, stopka Weldon, Ø DC / počet břitů Z: 32/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226481 32/4
GTIN	7291075313956
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	220,9 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,1 stupeň
Ø D ₃	28 mm
Celková délka L _{celk.}	110 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	3,3 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	63 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
Délka vyložení L ₁	30 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TP..1003..
Ø břitu D _c	32 mm

Řada	HELI3MILL
Počet břitů Z	4
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	60,4 mm
Označení výrobce	HM390 ETP D32-4-W32-10
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 1	229695 1
---	----------