

**Rohová fréza HELI3MILL, se závitem, Ø DC / počet břitů Z: 32/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226484 32/4
GTIN	7291075332810
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	220,9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TP..1003..
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,1 stupeň
Upínací závit M	M16
Počet břitů Z	4
Vrtací kruhové frézování a_p	3,3 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	63 mm
$\varnothing D_3$	28 mm

Řada	HELI3MILL
Ø břitu D _c	32 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	60,4 mm
Označení výrobce	HM390 ETP D32-4-M16
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 1	229695 1
---	----------