

**DCMT 11T302, Typ: IC807****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260391 IC807  |
| GTIN           | 7291075338133 |
| Třída artiklu  | 26B           |

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Podmínky řezu                        | kontinuální                                  |
| Rohový rádius                        | 0,2 mm                                       |
| Typ                                  | IC807  |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T302                                  |
| Hlavní způsob použití                | P  |
| Řada                                 | ISOTURN                                      |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování                                  |
| Lamač třísek                         | F3P  |
| Posuv f                              | 0,08 - 0,3 mm/ot,                            |
| Řezný materiál                       | TK   |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,15 - 2 mm                                  |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 50 - 245 m/min                               |
| Počet výměn/řezání                   | 2  |
| Označení výrobce                     | DCMT 11T302-F3P IC807                        |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |

