

**Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 63/6Smm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226486 63/6S
GTIN	7291075314106
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	515,62 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Počet břitů Z	6
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	125 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	122,4 mm
Ø D_3	59 mm

Řada	HELI3MILL
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	45 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,9 stupeň
Vrtací kruhové frézování a_p	2,9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TP..1003..
\varnothing břitu D_c	63 mm
Označení výrobce	HM390 FTP D063-6-27-10
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 1	229695 1
---	----------