

**DCMT 11T304, Typ: IC807****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,15 - 2 mm
Lamač třísek	F3P
Typ	IC807
Řada	ISOTURN
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 245 m/min
Posuv $f$	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Označení výrobce	DCMT 11T304-F3P IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení