

**DCMT 11T304, Typ: IC807****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Typ	IC807
Hloubka řezu a_p	0,8 - 3 mm
Lamač třísek	M3M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řada	ISOTURN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 80 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Označení výrobce	DCMT 11T304-M3M IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení