



## Rohová fréza HELI3MILL, válcová stopka, Ø DC / počet břitů Z: 50/4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	226488 50/4
GTIN	7291075313352
Třída artiklu	19D

### Popis

#### Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

#### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

### Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	99 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	130 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	50 mm
Úhel šikmého zanořování α <sub>max</sub>	1,6 stupeň
Délka vyložení L <sub>1</sub>	40 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	468,99 mm
Počet břitů Z	4
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	95 mm
Ø D <sub>3</sub>	45,6 mm

Vrtací kruhové frézování $a_p$	3,9 mm
Řada	HELI3MILL
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TD..1505..
Označení výrobce	HM390 ETD D050-4-C32-15
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 1	229696 1
---	----------