

**CNMG 120408, Typ: IC6025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Typ	IC6025
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	F3M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 230 m/min
Označení výrobce	CNMG 120408-F3M IC6025
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení