

**Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, s otvorem, Ø DC/ počet břitů Z: 50/7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221106 50/7
GTIN	7291075393378
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

**Technický popis**

Upínací otvor Ø	22 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	99 mm
Ø D <sub>3</sub>	42,6 mm
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	73,66 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Posuv Fz Helix	0,8
Ø břitu D <sub>c</sub>	50 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	92,6 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,7 stupeň
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	0,8 mm
Počet břitů Z	7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení $\kappa$	17 stupeň
Označení výrobce	FFX4 FD050-7-22-04
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	šikmé zanořování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací frézy

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------