



Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, stopka Weldon, Ø DC / počet břitů Z: 32/5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221101 32/5
GTIN	7291075392807
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Úhel nastavení κ	17 stupeň
Ø břitu D_c	32 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø D_3	24,6 mm
Počet břitů Z	5
Vrtací kruhové frézování a_p	0,8 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	42,97 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,2 stupeň
Vnitřní chlazení	ano

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	63 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	56,6 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	150 mm
Délka vyložení L_1	80 mm
Označení výrobce	FFX4 ED32-5-080-W32-04
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------