


**CNMG 120408, Typ: IC8150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Lamač třísek	F3P
Typ	IC8150
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	4
Označení výrobce	CNMG 120408-F3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení