

**XNMU 043010HP, IC882, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221205 S
GTIN	7291075393484
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 4 řznými hranami. S vedlejším břitem.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,6$ až $1 \times D$ / $a_{p,max} = 0,8$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Typ	S
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 043010HP
Rádus pro programování u a_p max	1,8 mm
Posuv f_z	0,4 mm
Rohový rádus	1 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Geometrie	HP

Označení výrobce	FFX4 XNMU 040310HP IC882
Typ	IC882
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	25 m/min	S
Inconel	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	vhodný		