


**CNMG 120408, Typ: IC8250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250071 IC8250
GTIN	7291075319644
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 380 m/min
Hloubka řezu a_p	0,4 - 3,5 mm
Lamač třísek	F3P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Typ	IC8250
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Označení výrobce	CNMG 120408-F3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení