

**CNMG 120404, Typ: IC6015****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	250070 IC6015
GTIN	7291075336382
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Řzná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 300 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	IC6015
Lamač třísek	F3M
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řzný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm

Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Označení výrobce	CNMG 120404-F3M IC6015
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení