


**CCMT 09T304, Typ: IC807****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Posuv f	0,06 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 80 m/min
Lamač třísek	F3M
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Hloubka řezu a_p	0,1 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Typ	IC807
Řada	ISOTURN
Označení výrobce	CCMT 09T304-F3M IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení