

**CNMG 120412, Typ: IC6025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250272 IC6025
GTIN	7291075305777
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 230 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	IC6025
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	M3M
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Označení výrobce	CNMG 120412-M3M IC6025
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení