


**CCMT 09T304, Typ: IC807****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	30 - 80 m/min
Lamač třísek	M3M
Typ	IC807
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Řada	ISOTURN
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Označení výrobce	CCMT 09T304-M3M IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení