

**DNMG 150608, Typ: IC6025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Lamač třísek	M3M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 230 m/min
Typ	IC6025
Řezný materiál	TK
Označení výrobce	DNMG 150608-M3M IC6025
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení