


**CCMT 09T308, Typ: IC807****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260173 IC807 |
| GTIN | 7291075306422 |
| Třída artiklu | 26B |

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Hlavní způsob použití | M |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 4 mm |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Řezný materiál | TK |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 30 - 80 m/min |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T308 |

| | |
|------------------|--|
| Lamač třísek | M3M |
| Posuv f | 0,08 - 0,3 mm/ot, |
| Řada | ISOTURN |
| Typ | IC807 |
| Označení výrobce | CCMT 09T308-M3M IC807 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |