

**DNMG 150608, Typ: IC8150****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	M3P
Typ	IC8150
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Počet výměn/řezání	4

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Označení výrobce	DNMG 150608-M3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení