


**CCMT 09T304, Typ: IC807****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 245 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	IC807
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řada	ISOTURN
Lamač třísek	M3P
Označení výrobce	CCMT 09T304-M3P IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení