

**DNMG 150608, Typ: IC8250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250810 IC8250
GTIN	7291075329872
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	IC8250
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	M3P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608

Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 380 m/min
Označení výrobce	DNMG 150608-M3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení