


**CCMT 09T304, Typ: IC807****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 2 mm
Typ	IC807
Posuv $f$	0,06 - 0,25 mm/ot,
Řada	ISOTURN
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	F3P

Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 245 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Označení výrobce	CCMT 09T304-F3P IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení