

**VNMG 160404, Typ: IC6015****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251790 IC6015
GTIN	7291075350876
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Typ	IC6015
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	F3M
Řezný materiál	TK

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	4
Označení výrobce	VNMG 160404-F3M IC6015
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení