

**DCMT 11T308, Typ: IC807****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	2
Řada	ISOTURN
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 245 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	F3P
Typ	IC807
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	0,15 - 2 mm
Označení výrobce	DCMT 11T308-F3P IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení