

**DCMT 11T304, Typ: IC807****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 245 m/min
Hloubka řezu a_p	0,8 - 3 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Typ	IC807

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Lamač třísek	M3P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řada	ISOTURN
Označení výrobce	DCMT 11T304-M3P IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení