

**VNMG 160408, Typ: IC6015****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251851 IC6015
GTIN	7291075307108
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Lamač třísek	M3M
Typ	IC6015
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Hlavní způsob použití	M

Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Označení výrobce	VNMG 160408-M3M IC6015
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení