

**VNMG 160408, Typ: IC8150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251791 IC8150
GTIN	7291075326109
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Lamač třísek	F3P
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Typ	IC8150
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408

Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,08 - 0,24 mm/ot,
Označení výrobce	VNMG 160408-F3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení