

**VCMT 160404, Typ: IC807****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Hlavní způsob použití	M
Typ	IC807
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	F3M
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 80 m/min
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,8 mm

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řada	ISOTURN
Označení výrobce	VCMT 160404-F3M IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení