

**VCMT 160404, Typ: IC807****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	261392 IC807
GTIN	7291075338362
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	F3P
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 245 m/min
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	IC807
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1,8 mm

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řada	ISOTURN
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Označení výrobce	VCMT 160404-F3P IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení