

**VNMG 160408, Typ: IC8250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251791 IC8250
GTIN	7291075326116
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Lamač třísek	F3P
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 380 m/min
Posuv f	0,08 - 0,24 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK

Typ	IC8250
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Označení výrobce	VNMG 160408-F3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení