

**VCMT 160402, Typ: IC807****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	261390 IC807
GTIN	7291075424171
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	F3P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 245 m/min
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,8 mm

Typ	IC807
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160402
Řada	ISOTURN
Označení výrobce	VCMT 160402-F3P IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení