


**WNMG 080404, Typ: IC8150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	F3P
Typ	IC8150
Posuv $f$	0,08 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální

Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Označení výrobce	WNMG 080404-F3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení