

**WNMG 080408, Typ: IC6015****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252121 IC6015
GTIN	7291075306088
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	6
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	M3M
Typ	IC6015
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Označení výrobce	WNMG 080408-M3M IC6015
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení