


**CNMG 120404, Typ: IC8250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250270 IC8250
GTIN	7291075329544
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 380 m/min
Typ	IC8250
Lamač třísek	M3P
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404

Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Označení výrobce	CNMG 120404-M3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení