

**WNMG 080408, Typ: IC6025****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251991 IC6025 |
| GTIN | 7291075336757 |
| Třída artiklu | 26B |

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Hlavní způsob použití | M |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 230 m/min |
| Řezný materiál | TK |
| Hloubka řezu a_p | 0,1 - 1,5 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080408 |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Lamač třísek | F3M |
| Typ | IC6025 |

| | |
|------------------|--|
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Označení výrobce | WNMG 080408-F3M IC6025 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |