

**CNMG 120408, Typ: IC6015****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Typ	IC6015
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	F3M

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Označení výrobce	CNMG 120408-F3M IC6015
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení