

**WNMG 080404, Typ: IC8150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Typ	IC8150
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Počet výměn/řezání	6

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	M3P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Označení výrobce	WNMG 080404-M3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení