


**CNMG 120408, Typ: IC8150****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	250271 IC8150
GTIN	7291075329490
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	0,85 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	M3P
Hlavní způsob použití	P

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Typ	IC8150
Označení výrobce	CNMG 120408-M3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení