

**DNMG 150604, Typ: IC6015****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	IC6015
Lamač třísek	F3M
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Rohový radius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální

Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Řezný materiál	TK
Označení výrobce	DNMG 150604-F3M IC6015
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení