


**WNMG 080408, Typ: IC6025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252121 IC6025
GTIN	7291075306019
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Lamač třísek	M3M
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Typ	IC6025
Řezný materiál	TK

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 230 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Označení výrobce	WNMG 080408-M3M IC6025
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení