

**DNMG 150604, Typ: IC8250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250730 IC8250
GTIN	7291075320015
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 380 m/min
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,08 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	F3P
Typ	IC8250
Označení výrobce	DNMG 150604-F3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení