

**WNMG 080408, Typ: IC8250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252121 IC8250
GTIN	7291075329261
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	P
Typ	IC8250
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 380 m/min
Lamač třísek	M3P
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Označení výrobce	WNMG 080408-M3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení