

**CNMG 120408, Typ: IC6025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řzná rychlost v_c hlavní použití	120 - 230 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,85 mm
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	M3M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	IC6025
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Řzný materiál	TK

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Označení výrobce	CNMG 120408-M3M IC6025
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení