

**DNMG 150604, Typ: IC8150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Lamač třísek	F3P
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,4 - 3,5 mm
Posuv f	0,08 - 0,25 mm/ot,

Hlavní způsob použití	P
Typ	IC8150
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Označení výrobce	DNMG 150604-F3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení