

**DNMG 150612, Typ: IC8150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250811 IC8150
GTIN	7291075329858
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	IC8150
Lamač třísek	M3P
Označení výrobce	DNMG 150612-M3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení