

**DNMG 150608, Typ: IC6015****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Typ	IC6015
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Lamač třísek	M3M
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a _p	0,5 - 5 mm
Označení výrobce	DNMG 150608-M3M IC6015
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení