

**DNMG 150608, Typ: IC6015****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250731 IC6015
GTIN	7291075341904
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Lamač třísek	F3M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Typ	IC6015

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Označení výrobce	DNMG 150608-F3M IC6015
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení