

**DNMG 150608, Typ: IC8250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250731 IC8250
GTIN	7291075320022
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 380 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,08 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	F3P
Hloubka řezu a_p	0,4 - 3,5 mm

Typ	IC8250
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Označení výrobce	DNMG 150608-F3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení